

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/piana-ogniochronna-do-dylatacji-piro-foam-240-g-puszka-750-ml-pistoletowa-carboline-p-5017.html>



Piana ogniochronna do dylatacji Piro Foam 240 G, puszka 750 ml pistoletowa Carboline

Numer katalogowy	PIRO FOAM 240 G
Kod producenta	PIRO FOAM 240 G
Kolor	różowy
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	puszka 750 ml
Zastosowanie	dylatacje pionowe i poziome w ścianach

Opis produktu

Piana ogniochronna do dylatacji Piro Foam 240 G — do EI 240, pistoletowa 750 ml

Piana ogniochronna do dylatacji Piro Foam 240 G to jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka natryskowa w puszcze 750 ml z końcówką do pistoletu dozującego. Przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczania pionowych i poziomych dylatacji w przegrodach przeciwpożarowych o przesunięciu do $\pm 7,5\%$. Samodzielnie lub z silikonem PiroSilicon 240 uzyskuje klasę **do EI 240** wg europejskiej oceny technicznej ETA-22/0564.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Kolor:** różowy
- **Wydajność:** 20–40 dm³ piany z 750 ml
- **Ruch dylatacji:** do $\pm 7,5\%$
- **Klasa środowiska:** Z1, Z2
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PIRO FOAM 240 G
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Kolor	różowy
Wydajność	20–40 dm ³ piany z 750 ml
Ruch dylatacji	do $\pm 7,5\%$
Klasa środowiska	Z1, Z2
Temperatura pracy	+5°C do +30°C
Pełna odporność ogniowa	po 14 dniach
Okres przydatności	12 miesięcy

Dokumenty	ETA-22/0564, DoP PF-011-1-2023-06-02, 1488-CPR-1017/W
Opakowanie	puszka 750 ml (pistoletowa)
Producent	Carboline

Zastosowanie

- dylatacje pionowe i poziome w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego,
- system dylatacyjny z silikonem Pirosilicon 240 nakładanym po obu stronach ściany,
- prace wewnątrz budynków – pianę trzeba osłonić przed UV (np. silikonem Pirosilicon 240, zaprawą lub farbą).

Aplikacja na dylatacje

1. Ogrzej puszkę do ok. 15°C, wstrząsaj min. 5 minut i odstaw na 5 minut.
2. Oczyszczyć dylatację z kurzu, rdzy i tłuszczu, w razie potrzeby zwilżyć podłoże.
3. Wypełnij pustą przestrzeń pianą, dozując z puszką odwróconą dnem do góry.
4. Odetnij nadmiar od powierzchni ściany; w systemie z silikonem nałóż warstwę Pirosilicon 240 po obu stronach ściany.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym różni się Piro Foam 240 G od PF 240?

Piro Foam 240 G jest przebadana jako system do dylatacji wg europejskiej oceny ETA-22/0564 (także z silikonem Pirosilicon 240); PF 240 ma krajową ocenę ITB i szerszy zakres – szczeliny, ościeżnice drzwi i okien.

Czy potrzebny jest pistolet?

Tak – wersja G ma końcówkę do pistoletu dozującego.

Jak zabezpieczyć pianę przed UV?

Np. warstwą silikonu Pirosilicon 240, zaprawą cementową, styropianem lub farbą nawierzchniową.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Piro Foam 240 G](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych DoP PF-011-1-2023-06-02](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-22/0564 – Piro Foam 240 i Pirosilicon 240](#)

Powiązane produkty

Do kompletu: [silikon ogniochronny Pirosilicon 240](#). Dylatacje zabezpieczysz też [sznurami dylatacyjnymi FJ203 i ZZ 530](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikony i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.